


Cuplaj EAMD-67-51-16-32X32-U

Cod: 5071095

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|-----------------------|
| Diametru de prindere 1 | 16 mm |
| Diametru de prindere 2 | 32 mm |
| marime de fabricatie | 67 |
| Lungime nominala | 51 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 4.500 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Temperatura mediului | -25 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 374 kgmm ² |
| Moment de rotatie transferabil | 93 Nm |
| Greutate produs | 750 g |
| Indicatie material | conform RoHS |