


Stecher
NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN
Numar piesa: 5195381

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	IEC 61754-24
Protocol	Ethernet PROFINET FO
Functii suplimentare	indeplineste cerintele conform AIDA
Frecventa de conectare	100
Iesire cablu	drept
Greutate produs	84 g
Conexiune optica 1, tip de conexiune	Stecher
Conexiune optica 1, design	dreptunghiular
Conexiune optica 1, tehnologie de conectare	SC-RJ conform 61754-24
Conexiune optica 1, numar de pini/conductori	2
Conexiune optica 1, pini/conductori alocati	2
Conexiunea optica 1, schema de conectare	00995772
Conexiune optica 1, tip de montare	Push-pull cu blocare pentru prevenirea tragerii accidentale
Conexiune optica 1, diametrul capului metalic	2.5 mm
Conexiune optica 2, tehnologie de conectare	Piulita de strangere
Cuplu de strangere	0.42 Nm
Diametrul firului	0.98 mm...1 mm
Tip de conductor	Fibra polimerica
Lungime de unda	650 nm
Test de incendiu	UL94 V-0
Diametrul cablului	5.5 mm...10 mm
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C...70 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune, nichelat
Culoarea carcasei	argint

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR TPE
Material, cap metalic	Aliaj de cupru