

Bloc racordare MHP3-PR10-3

Cod: 525220

FESTO

pentru ventile cu montaj "semi-inline" MHP3-...-HC/TC



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
numarul max. de pozitii de ventile	10
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere cu sina tip omega
tip fixare ventil	cu filet interior
racord pneumatic 1/33	G1/4
racord pneumatic 3/11	G1/4
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aliaj maleabil aluminiu