


Bloc baterie MHA3-PR4-3-1/8

Cod: 525222

FESTO

pentru bloc de ventile MHA3-...-HC/TC



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 4 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Metoda fixare placa de conectare | cu orificiu cu sina tip omega |
| Metoda fixare ventil | cu filet interior |
| Conexiune pneumatica 1/33 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | Filet interior G1/8 |
| Conexiune pneumatica 3/11 | G1/4 |
| Materialul placii de conectare | Aliaj de aluminiu forjat |