


Bloc racordare MHP4-PR8-3

Cod: 525232

FESTO

pentru ventile cu montaj "semi-inline" MHP4-...-HC/TC



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
numarul max. de pozitii de ventile	8
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
greutate produs	1.400 g
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere cu sina tip omega
tip fixare ventil	cu filet interior
racord pneumatic 1/33	G3/8
racord pneumatic 3/11	G3/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aliaj maleabil aluminiu