

Tub material plastic PUN-V0-8X1,25-BL

Cod: 525443

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	8 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	37 mm
Diametru interior	5,7 mm
Raza minima de incovoiere	18 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,7 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 7 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 101,5 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala	For unpressurised use up to 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,031 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 8 mm pentru stut cu diametrul interior de 6 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 6 mm
Culoare	albastru
Nota privind culoarea	Abatere de la culoarea standard datorita protectiei la foc
Duritate Shore	D 54 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)