

Tub material plastic PUN-V0-12x2-BR

Cod: 525465

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	62 mm
diametru interior	8 mm
raza min. de curbura	21 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
clasa de incendiu conform UL94	V0-V2
temperatura mediului	-35 ... 60 °C
aprobare	TÜV
greutate produs dupa lungime	0,08 kg/m
culoare	maro
Nota privind culoarea	abatere de la culoarea standard datorita protectiei la flama
duritate Shore	D 54 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)