

Tub material plastic PAN-V0-6X1-BL-20

Cod: 525466

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

ignifug

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	8 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	30 mm
Diametru interior	4 mm
Raza minima de incovoiere	13 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 12 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com Ulei mineral
Material testat la foc	UL94 V-0 (invelis)
Temperatura mediului	-30 ... 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,049 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 6 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Poliamida 12 PVC-P