

Tub material plastic PAN-V0-8X1-BR-20

Cod: 525487

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

ignifug

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	10 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	45 mm
Diametru interior	6 mm
Raza minima de incovoiere	24 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 12 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com Ulei mineral
Material testat la foc	UL94 V-0 (invelis)
Temperatura mediului	-30 ... 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,065 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 8 mm
Culoare	maro
Duritate Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Poliamida 12 PVC-P