


Bloc racordare VIGI-04-D-2-1/2

Cod: 525571

FESTO

pentru insule de ventile



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
deschidere nominala	10 mm
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere
racord aer de comanda 12	G1/8
racord aer de comanda 14	G1/8
racord pneumatic 3/5 combinat	G3/4
racord pneumatic 1	G3/4
racord pneumatic 2	G1/2
racord pneumatic 4	G1/2
racord pneumatic 5	G3/4
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminu turnat sub presiune