


Pozitie intermediara de montaj SLG-Z-18-A

Cod: 525681

FESTO

pentru actionarile liniare SLG .



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	modul oscilant
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	75 g
tip fixare	cu orificiu si stift de ajustaj
Conexiune pneumatica	M3
Materialul stoper-ului	Otel placat cu nichel
Materialul etansarilor	PUR
Materialul carcasei	Aluminiu dur eloxat