


circuit de pilotare KES-SEC-AC-2,5

Cod: 525713

FESTO

conecteaza dispozitivul de control al motorului SEC-AC-... la SPS-ul dorit.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	standard
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
tip de protectie	IP20
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
temperatura mediului	0 ... 50 °C
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 220 mm
Conexiune electrica 1, functie	camp magnetic lateral redus
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	fisa
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	drept
Conexiune electrica 1, design	in unghiuri
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	25
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	26
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	25
capete conductor de cablu	bucsa de capat pentru conductor
structura cablului	5x(2x0,25)+16x(0,25)
diametrul cablului	11 mm
lungimea cablului	2,5 m
sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm ²
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta