



# Senzor de proximitate SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Cod: 525907

FESTO

electric, cu contact Reed, varianta cu doua fire, pentru pentru  
actionari cu canale de 8 mm pentru senzori, montare de sus, cu cablu.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare DC	5 ... 30 V
iesire de comutare	cu contact bipolar fara functiune LED
functiune de element de comutare	inchizator
curentul max. de iesire	100 mA
lungimea cablului	2,5 m
racord electric	cu 2 fire cablu
design	pentru canelura T
rezistenta la scurt-circuit	nu
principiul de masurare	magnetic Reed
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
afisarea starii de comutare	LED galben
durata de deconectare	0,05 ms
durata de anclansare	0,6 ms
putere de comutare max. DC	3 W
cadere de tensiune	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
cuplu de pornire	0,6 Nm
greutate produs	27 g
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
tip fixare	prins cu clama in canelura T
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR