

Conector SEA-GS-HAR-4POL

Cod: 525928

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[Pentru insule de ventilie.](#)

[Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
tip fixare	cu filet
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	11,5 g
Conectare electrica	4 pini M12x1 Stecher drept / conector izolat
Domeniul tensiunilor de operare DC	<= 32 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	<= 32 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Fiting de cablu	Pg9
Diametru cablu permis	4 ... 5,1 mm
Diametru permis pentru diametrul firului individual	0,1 mm
Diametru permis fir	1,2 ... 1,6 mm
Sectiune transversala racord	0,25 ... 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune nichelat
Posibilitate izolare fir	PVC