


# Ventuza ESS-30-GT-G1/8

Cod: 525971

FESTO

usor interschimbabile,



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	3,5 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	26 mm
Deschidere nominala	2,5 mm
Diametru ventuza	30 mm
Volum ventuza	2,4 cm <sup>3</sup>
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	rotund adanc
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune nominala de operare	-0,7 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	36 N
Fora laterala la presiunea nominala	13 N
Greutate produs	13 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	G1/8
Culoare	rosu brun
Duritate Shore	72 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	Vulkollan®