


# Ventuza ESS-50-GT-M10

Cod: 525977

FESTO

usor interschimbabile,



## Fisa tehnica

| Caracteristica                              | valoare  |
|---|--|
| Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum | 8 mm   |
| Raza minima a piesei de prelucrat R         | 40 mm  |
| Deschidere nominala                         | 2,5 mm   |
| Diametru ventuza                            | 50 mm  |
| Volum ventuza                               | 11,2 cm <sup>3</sup>                           |
| pozitie instalare                           | Oricare  |
| Atribuire suport de ventuza                 | marimea 5                                      |
| Forma ventuza                               | rotund adanc                                   |
| presiune de operare                         | -0,95 ... 0 bar                                |
| Presiune nominala de operare                | -0,7 bar                                       |
| mediu de operare                            | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Rezistenta moderata la coroziune           |
| Conformitatea PWIS                          | VDMA24364-A1-L                                 |
| Temperatura mediului                        | -10 ... 80 °C                                  |
| Fora de retentie la presiunea nominala      | 97 N   |
| Fora laterala la presiunea nominala         | 30 N   |
| Greutate produs                             | 18 g   |
| tip fixare                                  | Prin port vacuum                               |
| Racord de vacuum                            | M10  |
| Culoare                                     | rosu brun                                      |
| Duritate Shore                              | 72 +/- 5                                       |
| Materialul dopului filetat                  | Aliaj de aluminiu forjat                       |
| Indicatie material                          | conform RoHS                                   |
| Materialul ventuzei                         | Vulkollan®                                     |