

Ventuza ESS-80-GT-M10

Cod: 525983

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	7,5 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	100 mm
Deschidere nominala	5,5 mm
Diametru ventuza	80 mm
Volum ventuza	28,6 cm ³
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	rotund, in forma de clopot
Atribuire suport de ventuza	marimea 5
Forma ventuza	rotund adanc
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune nominala de operare	-0,7 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	245 N
Fora de retentie la presiunea nominala	245 N
Cuplu de strangere maxim la filetul de fixare	12 Nm
Fora laterala la presiunea nominala	99 N
Greutate produs	28 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M10
Culoare	rosu brun
Duritate Shore	72 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	Vulkollan®