


Ventuza ESS-40-BT-M10

Cod: 525990

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum | 9 mm |
| Raza minima a piesei de prelucrat R | 35 mm |
| Deschidere nominala | 2,5 mm |
| Diametru ventuza | 40 mm |
| Volum ventuza | 9,8 cm ³ |
| pozitie instalare | Oricare |
| Atribuire suport de ventuza | marimea 5 |
| Forma ventuza | Rotund, burduf 1,5 pliuri |
| presiune de operare | -0,95 ... 0 bar |
| Presiune nominala de operare | -0,7 bar |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 59 N |
| Fora laterala la presiunea nominala | 22 N |
| Greutate produs | 19 g |
| tip fixare | Prin port vacuum |
| Racord de vacuum | M10 |
| Culoare | rosu brun |
| Duritate Shore | 72 +/- 5 |
| Materialul dopului filetat | Aliaj de aluminiu forjat |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul ventuzei | Vulkollan® |