


# Cupa ventuza ESV-40-GT

Cod: 526001

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	5,5 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	35 mm
Diametru ventuza	40 mm
Volum ventuza	5,4 cm <sup>3</sup>
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	rotund, in forma de clopot
Forma ventuza	rotund adanc
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune nominala de operare	-0,7 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	54 N
Fora de retentie la presiunea nominala	64 N
Fora laterala la presiunea nominala	20 N
Greutate produs	5,7 g
tip fixare	Prin port vacuum
Culoare	rosu brun
Duritate Shore	72 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	Vulkollan®