

# Set placa de racordare MS6-AGB

Cod: 526080

FESTO

Din seria MS, cu filet G



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie                 | 6                                    |
| serie                                | MS                                   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Temperatura medie                    | -10 ... 60 °C                        |
| Greutate produs                      | 300 g                                |
| Conexiune pneumatica 1               | G1/4                                 |
| Conexiune pneumatica 2               | G1/4                                 |
| Indicatie material                   | conform RoHS                         |
| Materialul placii de conectare       | Aluminiu turnat sub presiune         |
| Materialul etansarilor               | NBR                                  |