


Set manometru DPA-63-16-MA-SET

Cod: 526097

FESTO

pentru multiplicator presiune



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 837-1
Marime nominala manometru	40
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	cu filet exterior
presiune de operare	16 bar
Clasa preciziei de masurare	2,5
Tip de protectie	IP43
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	G1/8
Greutate produs	250 g