

# Filtru regulator LFR-M5-D-7-5M-MICRO

Cod: 526273


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

cu filetare in carcasa, cu manometru, purjare manuala

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Micro
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	5 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru regulator cu manometru
Cantitatea maxima de condens	3 cm <sup>3</sup>
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,3 bar
Debit nominal	110 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	104 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul paharului	PC