

# Filtru LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

Cod: 526302



Produs in retragere de pe piata

FESTO

cu placa filetata de racordare, purja semi-automata.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Micro
serie	D
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	semiautomat
structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
cantitatea max. de condensat	3 cm <sup>3</sup>
presiune de operare	1 ... 10 bar
debit nominal normal	290 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
clasa de puritate a aerului la iesire	Gaze inerte Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	64 g
tip fixare	cu accesorii montare in linie la alegere:
racord pneumatic 1	NPT1/8-27
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC