

Cablu motor KMTR-AC-15

Cod: 526741

FESTO

pentru servomotoare MTR-AC-55/70/100



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de protectie	IP54
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-20 ... 80 °C
temperatura mediului	-40 ... 80 °C
raza min. de curbura a cablului	100 mm
structura cablului	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² ecranat
lungimea cablului	15 m
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR