


Soclu conectare MHAP-PI-D-1

Cod: 527395

FESTO

pentru insula de ventilie CPA-SC, doua bobine.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Clip
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	8 g
Conectare electrica	Priza 3 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 60 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Lungimea cablului	1 m
Diametrul cablului	1 mm
Structura cablului	3x0,14
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-20 ... 50 °C
Indicatie material	conform RoHS
Informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
Informatii material conectori	Cupru cositorit