


# Conector SD-SUB-D-ST25

Cod: 527522

FESTO

25-pini, pentru conectarea la distribuitorul multipin MPV-E-E/A-M-12 sau CPX-AB-M12-M8-KL.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	51 g
Conectare electrica	25 pini stecher Sub-D
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 250$ V
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 250$ V
Capacitatea curent de sarcina	5 A
Fiting de cablu	Pg11
Diametru cablu permis	7 ... 12 mm
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu aur