


Filtru fin MS6N-LFM

Cod: 527671

FESTO

cu filet NPT



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
serie	MS
marime de fabricatie	6
Structura constructiva	filtru cu fibre
Finetea filtrului	0,01 ... 1 µm
purjare	complet automat rotativ manual semiautomat
presiune de operare	0 ... 20 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Protectie pahar	pahar de protectie din material plastic integrat sub forma de carcasa metalica
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Indicarea presiunii diferentiale	Afisaj optic cu senzor de presiune
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul filtrului	Fibre de borosilicat
Materialul etansarilor	NBR
Indicatie material	conform RoHS