


Modul de ramificare MS4N-FRM

Cod: 527704

FESTO

cu filet NPT



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/4 Pentru filet G1/8 cu senzor de presiune cu manometru
presiune de operare	0 ... 14 bar
Debit standard in directia principala de curgere 1->2	1.200 ... 4.600 l/min
Debit standard la iesirea superioara	500 ... 1.600 l/min
Debit standard la iesirea inferioara	500 ... 1.700 l/min
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	165 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune