

Unitate de preparare a aerului FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H

Cod: 527861



Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placa filetata de racordare, cu manometru, purjare semi-automata.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|------------------------------|---|
| marime de fabricatie | Micro |
| serie | D |
| Blocare regulator | Buton rotativ cu opritor |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| purjare | semiautomat |
| Structura constructiva | Filtru regulator cu manometru lubrifiant proportional standard |
| Cantitatea maxima de condens | 3 cm ³ |
| Finetea filtrului | 5 µm |
| Afisarea presiunii | cu manometru |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| Domeniu reglare presiune | 0,5 ... 7 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,3 bar |
| Debit nominal | 80 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 113 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | M5 |
| Conexiune pneumatica 2 | M5 |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul paharului | PC |