

Unitate de preparare a aerului FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H

Cod: 527883


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

placi de capat cu racorduri fara manometru, purjare semi-automata

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Micro
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	semiautomat
Structura constructiva	Filtru regulator fara manometru lubrifiant proportional standard
Cantitatea maxima de condens	3 cm ³
Finetea filtrului	5 µm
Afisarea presiunii	M5 pregatit
presiune de operare	1 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,3 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	139 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	QS-6
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul paharului	PC