

Aparat de comanda CPX-MMI-1

Cod: 529043

FESTO

pentru modulul electric CPX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	81 mm
Inaltime	28 mm
Lungime	137 mm
Lungimea maxima a cablului de racordare	15 m
Afisare	128 x 64 pixeli LCD-Display cu iluminat de fundal
elemente de deservire	3 taste de functii 4 taste-sageata Tastatura cu folie
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Interfata de date	interfata RS232 57,6Kbaud bucsa M12 4 pini
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Alimentare cu tensiune	este alimentat de la dispozitivul conectat
Consum de curent la tensiune nominala de operare	50 - 60 mA
Gaz categoria ATEX	II 3G
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex nA IIC T6 X Gc
Praf categoria ATEX	II 3D
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Protectie la explozie temperatura ambientala	-5°C <= Ta <= +50°C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Umiditatea relativa a aerului	nu condenseaza
Protectia contra contactului direct si indirect	PELV
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	150 g
Materialul carcasei	ranforsat PA