

Filtru cu regulator de presiune MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

Cod: 529209

FESTO

Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 40 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar din material plastic cu cos din material plastic, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru
cantitatea max. de condensat	38 ml
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	0,8 ... 20 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
histerezis presiune max.	0,25 bar
debit nominal normal	2.500 l/min
mediu de operare	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	875 g
tip fixare	la alegere: montare pe panou montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC
informatii referitoare la material pentru taler de separare	POM