


Montaj EHAM-E20-40-Z

Cod: 5293408

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	vertical
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Greutate produs	82 g
Cod interfata de baza	E20
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aliaj de aluminiu forjat