



# Ungator MS4-LOE-1/4-R-Z

Cod: 529412

FESTO

pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic,  
debit de tranzit de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie                              | 4   |
| serie   | MS  |
| pozitie instalare                                 | vertical +/- 5°   |
| structura constructiva                            | ungator proportional standard   |
| cantitatea max. de umplere cu ulei                | 30 cm <sup>3</sup>  |
| protectie pahar                                   | cos de protectie din material plastic                                       |
| presiune de operare                               | 1 ... 12 bar  |
| debitul minim pentru functiune ungator            | 40 l/min  |
| debit nominal normal                              | 2.200 l/min   |
| mediu de operare                                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inert gases     |
| Note on operating and pilot medium                | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK              | 2   |
| temperatura de depozitare                         | -10 ... 60 °C   |
| temperatura mediului                              | -10 ... 60 °C   |
| vascozitate ulei                                  | ISO VG 32   |
| temperatura mediului                              | -10 ... 60 °C   |
| greutate produs                                   | 194 g   |
| tip fixare  | la alegere:<br>montare in linie<br>cu accesorii                             |
| racord pneumatic 1                                | G1/4  |
| racord pneumatic 2                                | G1/4  |
| indicatie material                                | conform RoHS  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune  |
| informatii referitoare la material pentru pahar   | PC  |