

# Regulator de presiune MS4-LR-1/8-D6-AS

Cod: 529423

FESTO

Presiunea de iesire maxima 7 bar, cu manometru, buton reglare blocabil, directie de curgere de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie                                | 4   |
| serie   | MS  |
| Blocare regulator                                   | Buton rotativ cu opritor<br>cu accesorii care pot fi inchise                |
| pozitie instalare                                   | Oricare   |
| Structura constructiva                              | ventil de reglare cu membrana cu comanda directa                            |
| Funcctie de regulator                               | Presiune de iesire constanta<br>cu aerisire secundara<br>cu debit invers    |
| Afisarea presiunii                                  | cu manometru  |
| Presiune de operare Mpa                             | 0,08 ... 1,4 MPa  |
| presiune de operare                                 | 0,8 ... 14 bar  |
| Domeniu reglare presiune                            | 0,3 ... 7 bar   |
| Histerezis presiune max. (MPa)                      | 0,025 MPa   |
| Histerezis presiune maxima                          | 0,25 bar  |
| Max. histerezis de presiune                         | 3,625 psi   |
| Debit nominal                                       | 1.150 l/min   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte                |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune  |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura de depozitare                           | -10 ... 60 °C   |
| Food-safe   | Vedeti informatiile suplimentare despre material                            |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C   |
| Greutate produs                                     | 225 g   |
| tip fixare  | Montare pe panou frontal<br>montare in linie<br>cu accesorii<br>la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1                              | G1/8  |
| Conexiune pneumatica 2                              | G1/8  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS  |
| Materialul placii de conectare                      | Aluminiu turnat sub presiune  |
| Materialul panoului de control                      | PA<br>POM   |
| Materialul etansarilor                              | NBR   |
| Materialul carcasei                                 | Aluminiu turnat sub presiune  |
| Materialul membranei                                | NBR   |