


Microfiltru MS4-LFM-1/8-ARM-Z

Cod: 529464

FESTO

filtru 0,01µm, pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | 4 |
| serie | MS |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 0,01 µm |
| eficienta filtrului | 99,9999 % |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | filtru cu fibre |
| cantitatea max. de condensat | 19 ml |
| protectie pahar | cos de protectie din material plastic |
| presiune de intrare 1 | 0 ... 14 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| continutul rezidual de ulei | 0,01 mg/m3 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 190 g |
| tip fixare | la alegere: montare in linie cu accesorii |
| racord pneumatic 1 | G1/8 |
| racord pneumatic 2 | G1/8 |
| indicatie material | Free of copper and PTFE conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru filtru | fibre de borosilicat |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |