



# Filtru fin MS4-LFM-1/8-BRM-Z

Cod: 529466

FESTO

filtru 1 µm, pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic, evacuare manuala a a condensului, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	1 µm
eficienta filtrului	99,99 %
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	filtru cu fibre
cantitatea max. de condensat	19 ml
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de operare	0 ... 14 bar
Max.debit standard pentru clasa de calitate aer	360 l/min
Min.debit standard pentru clasa calitate aer	54 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [2:7:3]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
continutul rezidual de ulei	0,5 mg/m <sup>3</sup>
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	190 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
indicatie material	Free of copper and PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	fibre de borosilicat
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC