

Supapa de suprapresiune MS4-DL-1/8-Z

Cod: 529534

FESTO

pneumatic, pentru cresterea progresiva a presiunii, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
tip de actionare	pneumatic
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	fara
structura constructiva	scaunul pistonului
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de comanda	direct
alimentare cu aer pilot	extern
directia de curgere	nu este reversibil
functiune de ventil	2/2
presiune de operare	4 ... 14 bar
valoare b	0,5
valoare C	4,6 l/sbar
debit nominal normal	1.000 l/min
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	213 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune