

Filtru MS6-LF-3/8-EUM

Cod: 529651

FESTO

filtru 40 µm, pahar din metal, evacuare manuala a condensului,
debit de tranzit de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| marime de fabricatie | 6 |
| serie | MS |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 40 µm |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | Filtru de sinterizare cu separator centrifugal |
| cantitatea max. de condensat | 38 cm ³ |
| protectie pahar | integrat sub forma de carcasa metalica |
| presiune de operare | 0 ... 20 bar |
| debit nominal normal | 3.800 l/min |
| mediu de operare | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inert gases |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 820 g |
| tip fixare | la alegere: montare in linie cu accesorii |
| racord pneumatic 1 | G3/8 |
| racord pneumatic 2 | G3/8 |
| indicatie material | Free of copper and PTFE conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru filtru | PE |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | aliaj maleabil aluminiu |