



Ungator MS6-LOE-1/4-R-Z

Cod: 529780

FESTO

pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic,
debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	ungator proportional standard
cantitatea max. de umplere cu ulei	75 cm ³
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de operare	1 ... 16 bar
debitul minim pentru functiune ungator	50 l/min
debit nominal normal	2.500 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	0 ... 60 °C
vascozitate ulei	ISO VG 32
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	600 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC