

Ventil soft-start MS6-DL-1/4

Cod: 529819

FESTO

pneumatic, pentru cresterea progresiva a presiunii, directie de curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de exhaustare a aerului | droselizabil |
| tip de actionare | pneumatic |
| pozitie instalare | Oricare |
| Actionare manuala auxiliara | fara |
| Structura constructiva | Scaunul pistonului |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Tip de comanda | direct |
| Alimentare cu aer a pilotului | extern |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| functie ventil | 2/2 |
| presiune de operare | 4 ... 18 bar |
| valoare b | 0,54 |
| Valoare C | 11,22 l/sbar |
| Debit nominal | 2.800 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 650 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |