


Flansa motor EAMF-A-44A/B-60G

Cod: 529944

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	165 g
Cod interfata, intrare motor	60G
Cod interfata carcasa cuplaj	44A 44B
Indicatie material	conform RoHS