


Flansa motor EAMF-A-28A-42A

Cod: 530080

FESTO

pentru actionare electromecanica cu motor pas cu pas



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cod interfata, intrare motor	42A
Cod interfata carcasa cuplaj	28A
Indicatie material	conform RoHS