


# Flansa motor EAMF-A-44A/B-87A

Cod: 530082

FESTO

pentru actionare electromecanica cu motor pas cu pas



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	281 g
Cod interfata, intrare motor	87A
Cod interfata carcasa cuplaj	44A 44B
Indicatie material	conform RoHS