


Combinatie aparate preparare MSB6-1/4-FRC8:J4M1-Z

Cod: 530275

FESTO

Combinatie filtru/regulator de presiune/ungator, presiune maxima de iesire 12 bar, filtru 5 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, evacuare condens automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|--|
| marime de fabricatie | 6 |
| serie | MS |
| siguranta de actionare | buton rotativ cu inzavorare |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 5 µm |
| evacuare condensat | complet automat |
| structura constructiva | filtru - regulator cu manometru ungator proportional standard |
| functiune de regulator | presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers |
| protectie pahar | cos de protectie din material plastic |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| domeniul de reglare a presiunii | 0,5 ... 12 bar |
| presiune de intrare 1 | 1,5 ... 12 bar |
| debit nominal normal | 1.700 l/min |
| mediu de operare | aer comprimat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | 3.7.- conform DIN ISO 8573-1 |
| temperatura mediului | 5 ... 60 °C |
| greutate produs | 1.495 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic 1 | G1/4 |
| racord pneumatic 2 | G1/4 |