

Combinatie aparate preparare MSB6-3/8-FRC11:J9M2

Cod: 530282

FESTO

combinatie filtru-ventil de reglare a presiunii-ungator, presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 5 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar din metal, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|--|
| marime de fabricatie | 6 |
| serie | MS |
| siguranta de actionare | buton rotativ cu inzavorare |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | filtru - regulator cu manometru ungator proportional standard |
| finetea filtrului | 5 µm |
| functiune de regulator | presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers |
| protectie pahar | integrat sub forma de carcasa metalica |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| presiune de operare | 1,5 ... 20 bar |
| domeniul de reglare a presiunii | 0,5 ... 12 bar |
| debit nominal normal | 3.400 l/min |
| mediu de operare | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 1.713 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic 1 | G3/8 |
| racord pneumatic 2 | G3/8 |