

Filtru cu regulator de presiune MS6-LFR-3/8-D7-CUM-AS-Z

Cod: 530347

FESTO

Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 5 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar din metal, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
siguranta de actionare	cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru
cantitatea max. de condensat	38 ml
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
protectie pahar	cos de protectie metalic
afisarea presiunii	cu manometru
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
presiune de intrare 1	0,8 ... 20 bar
histerezis presiune max.	0,25 bar
debit nominal normal	3.500 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	3.7.- conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	1.087 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare pe panou montare in linie
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 2	G3/8
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aliaj maleabil aluminu
informatii referitoare la material pentru taler de separare	POM