


Cablu de conectare KV-M12-M12-3,5

Cod: 530901

FESTO

pentru modulul electric CPX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcții suplimentare	Pinul 5 al stecherului
Identificarea cablului	cu accesorii
Frecvența de conectare	500
Conexiune electrică 1, funcție	Camp magnetic lateral
Conexiune electrică 1, design	rotund
Conexiune electrică 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrică 1, ieșirea cablului	Drept
Conexiune electrică 1, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrică 1, număr de pini/fire	5
Conexiune electrică 1, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrică 1, tipul de montaj	Surub de reglare
Conexiune electrică 2, funcție	pe partea de comandă
Conexiune electrică 2, design	rotund
Conexiune electrică 2, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrică 2, ieșirea cablului	Drept
Conexiune electrică 2, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrică 2, număr de pini/fire	5
Conexiune electrică 2, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrică 2, tipul de montaj	Surub de reglare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabilă la 40°C	4 A
Rezistența la tensiune	1,5 kV
Ecranare	Da
Lungimea cablului	3,5 m
Caracteristica cablu	standard
Condiții de test ale cablului	Condiții de testare la cerere
Diametrul cablului	5 mm
Structura cablului	4x0,34 ecranat
Secțiunea transversală a conductorului	0,34 mm ²
Tip de protecție	IP65 IP67
Nota cu privire la gradul de protecție	în stare montată
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Temperatura ambientală la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Simbol CE (vezi declarația de conformitate)	în conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declarația de conformitate)	conform reglementărilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicație material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Rezistență moderată la coroziune
Materialul învelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare învelis cablu	gri deschis

Caracteristica	valoare
Materialul carcasei	TPE-U(PUR)
Culoare carcasa	negru
Materialul suruburilor cu blocare	Alama nichelata
Materialul etansarilor	FPM
Materialul contactului electric	Bronz aurit Alama, placata cu aur
Materialul izolatiei	PVC