

# Combinatie aparate preparare MSB4-1/4-FRC3:J7M1

Cod: 531113

FESTO

combinatie filtru-ventil de reglare a presiunii-ungator, presiunea de iesire maxima 7 bar, filtru de 5 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar din material plastic cu cos din material plastic, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu inzavorare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru ungator proportional standard
finetea filtrului	5 µm
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1,5 ... 14 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,3 ... 7 bar
debit nominal normal	1.300 l/min
mediu de operare	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	500 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC