

Filtru cu regulator de presiune MS6N-LFR-3/8-D7-CUM-AS-Z

Cod: 531322

FESTO

Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 5 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar din metal, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | 6 |
| serie | MS |
| siguranta de actionare | cu accesorii, poate fi inchis |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 5 µm |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | filtru - regulator cu manometru |
| cantitatea max. de condensat | 38 ml |
| functiune de regulator | presiune de iesire constanta cu aerisire secundara |
| protectie pahar | cos de protectie metalic |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| domeniul de reglare a presiunii | 0,5 ... 12 bar |
| presiune de intrare 1 | 0,8 ... 20 bar |
| histerezis presiune max. | 0,25 bar |
| debit nominal normal | 3.500 l/min |
| mediu de operare | aer comprimat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | 3.7.- conform DIN ISO 8573-1 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 1.087 g |
| tip fixare | cu accesorii la alegere: montare pe panou montare in linie |
| racord pneumatic 1 | NPT3/8-18 |
| racord pneumatic 2 | NPT3/8-18 |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | aliaj maleabil aluminu |
| informatii referitoare la material pentru taler de separare | POM |